



ままつつろろくく WITH YOU! more

MAZROC COMMUNICATION MONTHLY 編集発行 総務部

【 伝えることから始めよう 】

石川県能登半島地震によりお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様ならびにそのご家族の皆様にご心よりお見舞い申し上げます。

大きな自然災害が発生するたびに人類の無力さを感じます。毎年のように異常気象という言葉も TV、新聞で見聞きます。化石燃料一つとっても、数百万年以上の時間をかけて作られた物を、ここ数百年で大量消費しているのですから地球の調子がおかしくなるのも理解できます。自分でも出来る限り環境（地球）に配慮した生活を心がけたいと改めて思いました。

近年はお取引先様より環境配慮の一環とした年賀状廃止のご案内が増えて参りました。弊社でも、2019年より年賀動画をメールで送らせていただいております。今年度は、社員全員が参加しており、旧知の顔を見る事もできうれしく思いました。ご覧いただいた皆様も楽しんでいただけたのではと思っています。動画の中で、部門毎に、今年の抱負を漢字一文字で披露させていただきました。「縁」「革」「勇」「磨」「昇」「実」等々、各部門が掲げたこの文字を胸に刻みながら業務に取り組み、お取引先様のお役に立てる社員・企業に成長する事を期待し、人材育成にも努めて参りたいと思っております。

ジャパネットたかたの創業者高田明氏の著書「伝えることから始めよう」によると、「伝える」と「伝わる」は異なることと述べられています。お客様に伝わるべきことがしっかりと伝わってなければ、お客様の心は動かず、伝えたいつもりで終わってしまったら、商品を買っていただく事は出来ない。それがラジオショッピングを通して私が一番学んだことだと語っておられます。仕入部としては、お得意先様に対してより伝わる販促を企画して参りたい思いから、今年の抱負の漢字一文字は「伝」に致しました。

仕入部は、価格交渉、販促企画、在庫管理、新規仕入先開拓、各マスターの管理等多くの業務を担っています。販促企画として、毎年主要メーカーガイドブックを発刊しております。今年度は、より「伝わる」ように、

コミュニケーションデザインを意識して作成致しました。そしてweb版ではハイパーリンク機能を利用し、各仕入先様のwebページに直接リンクさせております。その他、四半期毎キャンペーン冊子「まつろくマガジン」を発行し、時流に乗った商材提案に加え、定期的なメールマガジンでよりタイムリーな情報もお届けしています。是非ご覧いただきご活用いただければと思います。

一昨年、弊社は建築建材業界のDX化を目指す総合検索プラットフォーム「Arch-LOG」の活用をスタート致しました。「Arch-LOG」は、建築業界における建材の検索や管理を行うプラットフォームです。商品検索・サンプル請求・マテリアルボード作成、BIMレンダリングなどの各業務をwebベースの環境で完結させることが出来ます。自身の営業時代、設計事務所訪問では、面談さえできず、むなしさを覚えた事が有りますが、今後このような仕組みが、建築建材の商品情報を伝える役割も担って行くものと考えます。また仕入先様におかれましては、ご採用されれば販売チャネルの拡大と業務効率化にも繋げられます。お得意先様におかれましては、ご利用並びにゼネコン、工務店様に、ご紹介いただければと思っております。

高田氏の著書の中で、世阿弥の唱えた「初心忘るべからず」という言葉も紹介されておりました。「物事を始めた頃の志を忘れずにひたむきに取り組む」の意味合いと聞いておりましたが、書のなかでは、「初心=今の自分の未熟さ」の意味とし、日々初心（今の自分の未熟さ）を心に留めていけば、幾つになっても人間は成長していきると書かれています。私自身もいつの間にか還暦を超える歳となりましたが、初心を忘れず何事にも取り組んで参りたいと思っております。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

取締役
営業副本部長 兼 仕入部長

水本 純一

コニシ 株式会社

- **ボンド G9290 ポリシート固定用**
ポリシート固定用スプレーボンドとして
初期タック性が強力で乾燥性に優れています。

NEW

JAIA 4VOC基準適合品



テープ用のプライマーとして

ポリエチレン、ポリプロピレンシート同士の接着。
各種シートと木材、鉄骨の接着。
各種工事におけるテーププライマー。

- ★アスベスト除去作業時の
負圧隔離養生作業にオススメ。
シート、テープのはがれを防ぎ、隙間をなくす。

G9290 エアゾールスプレー缶
容量：430ml 入数：6本×5箱

ダイヤテックス 株式会社

- **建築・引越し養生用 Y-09-SB**
青色の養生ボードと同色で
作業時の美観に配慮した養生テープです。



ステンレス材料にも
再剥離性良好。

手切れ性があり
作業性良好。



Y-09-SB
50mm×25m (60巻入り)
50mm×50m (30巻入り)

- **難燃テープ FR-10-WH**

難燃処方をした燃えにくいPEクロステープ
防災シート等、難燃性が必要な部材の仮固定に！



ノンハロゲン難燃剤使用
自己消火性=延焼し難い
手切れ性があり作業性良好

FR-10-WH
50mm×25m (30巻入り)

構成図

粘着層
PEクロス

難燃仕様



株式会社 川口技研

- **室内物干金物 ホスクリーン QSC 型**
スポット型の室内物干し SPC 型に
専用物干し QL をセットした
室内物干しのセット品です。

NEW

落ち着きのある新色、ブラック色が仲間入り。
専用物干し QL は四角い形で、ハンガーが斜めになりにくい設計。



目安重量：15kg
(洗濯物を均等に掛けた際)

セット内容
SPC 型本体：2本
物干し QL 型：1本
ポール掛フック：2個
竿立てホルダー：1個

色 (本体・竿)
ブラック色
ホワイト色

サイズ
本体サイズ3種
物干しサイズ2種

詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

マツロク株式会社 〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号 TEL.06-6774-2255 FAX.06-6774-2248

WITH YOU! more は弊社ホームページでもご覧頂けます。 >>>> <https://www.mazroc.co.jp/johoshi/index.html>

それも、これも、
全部現場で
曲げました!

BAUHAUS

Free R rail

フリーレール

屋外用手すり



NEW 新アイテムも **好評発売中!**



手すりが欲しい
ところまで
寄せられる支柱。

Sエンド
支柱



ベースプレート式支柱用
化粧カバー

ご希望にお応えして
スッキリデザイン
タイプを追加!



詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

BAUHAUS by MAZROC

理学療法士 からみた

手すり

「理学療法士からみた手すり」は、「作業療法士からみた住宅改修」を交代でそれぞれの視点から、専門的な知見を踏まえお伝えするコラムです。



Sport(エスポート)
CBRディレクター
理学療法士

和田 圭市

玄関の手すりをアップデート

脳卒中右片麻痺の方と外に出て歩行練習をしようとしたときのこと、玄関の手すりについて違和感を感じました。壁に設置された縦手すりを使用していましたが、本当にこの手すりですら安全でしょうか。

玄関と間くと上がり框の段差解消や縦手すりを壁に設置することをイメージするでしょう。昔ながらの家屋であれば、上がり框に踏み台と“たよれールdan”のような手すりの設置をお勧めします。しかし、最近の家屋やマンションでは段差を解消するほどの上がり框は無く玄関スペースも狭いのが事実です。時代とともに変わる住環境に目を向けて、玄関で求められる動作課題を振り返ることで理想の手すりを考えてみました。

脳卒中右片麻痺の方が玄関で一番難しい動作は靴の脱ぎ履きです。椅子を設置して座って脱ぎ履きするのが理想ですが玄関スペースが狭ければ椅子は設置できないため、麻痺のある右足で片足立ちしてバランスを保ちながら靴の脱ぎ履きをすることになります。転倒しないためには、縦手すりを押したり引いたりして支持基底面から逸脱しそうな重心線を中心に戻すことでバランスを保ちます。ここで問題になるのは右片麻痺ということです。家から外へ出るために靴を履くときは玄関向かって左側に、外から家へ帰って靴を脱ぐときは玄関向かって右側に手すりが欲しくなります。両側の壁に縦手すりを設置することは難しいため、玄関の真ん中に“たよれールhigh”のような突っ張り式の手すりを設置してもいいのではないのでしょうか。さらに、玄関の上がり框が低くなっても、わずかな段差で不安に感じる方

も少なくありません。段差昇降では上肢の力を使って身体を持ち上げることで、下肢の負担を減らすことが安全につながるため横手すりが最適です。“たよれールhigh”は、上の段と下の段で高さを変えて“たよれールアップ”を付属することで、降段でも昇段でもどちらでも使いやすい波形手すりのような役割も担えます。ここでも右片麻痺の方は降段と昇段では利き手が逆になるため、玄関の真ん中に突っ張り式の手すりを設置することは大きな意味を持ちます。

最近の玄関や対象者の疾患を考えると、突っ張り式の手すりが最適な選択肢になることも増えてきています。住環境と一緒に自分たちの考え方もアップデートしなければ最適な福祉用具の提供はできません。いつまでも玄関といえ壁に手すりを設置する住宅改修にこだわるのではなく突っ張り式の手すりのような福祉用具も取り入れて、その人に最適な住環境にこだわってみましょう。




～建築金物のあれこれ～ 古株指南

丁番といえばこの形。

【5管丁番】と【リング入り5管丁番】とは

【写真A】
5管丁番



合計5つの管があるから
5管丁番

【写真B】
リング入り
5管丁番




リング入りは、管の合わせ目に滑りの良い樹脂(リング)をはめ込んでいる



リング入りは、管の合わせ目に滑りの良い樹脂(リング)をはめ込んでいる

開いた状態から180°閉じると…
すき間ができる仕組みになっている!
このすき間があることで、
管の付け根部分の詰まりや
ドアを開けた時の反発を防ぐのじゃ。【図A】



あまり知らない建築・建具のうんちく話をマツ六のベテラン社員がお話します。

室内ドアによく使われる丁番に【5管丁番】がある。【写真A】のように左右の羽根にそれぞれ3つと2つの合計5つ管(くだ)を差込んで、中に軸を通して上下はフタをしている。材質は主に鉄かステンレス。潤滑に動くように、軸にはグリスを塗布してある。左右の羽根は別々の工程で作っているのに、合わせ目にすき間がないのは地味にすごいわ。

さらに合わせ目に摺動性の高い(滑りの良い)樹脂をはめ込んだ【リング入り5管丁番】【写真B】というものもある。取付けは、それぞれの羽根をドア枠とドアにねじ止めする。管の部分はドアが開く側に突き出るから、開ける際に「押す」か「引く」のか迷ったら丁番を見ればいい。

大工さんでもなければ、丁番を実際に手にとって見ることは少ないだろうが、【図A】のように羽根を180°閉じた時に、すき間ができるように作られている。このすき間は羽根どうしが合わさった時に根元(管の付け根)が詰まってしまって、ドアが開まり切らないか、あるいは反発して開こうとするのを防ぐためだ。

そんな5管丁番だがドアだけはずせないという欠点もあるんじゃない。ねじははずせばいいだけだが、ねじの効きが甘くなりそうで、大工さんはやりたくはない。そのため新築の家の工事では、ドアの取付けは最後までお預け状態。その欠点を解消するのが【2管丁番】じゃ。次回はその話を。

詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

株式会社 シネマ工房

- **大型電動巻上フラットスクリーン CKB-FS**
300インチまで対応した
大型電動巻上フラットスクリーンを規格化。

NEW



張込タイプのような平滑性を実現。
超短焦点プロジェクターにオススメです。



株式会社 三榮

- **懸垂幕装置 下巻式**



宣伝に強い!

建物の下から上まで
使い、効率よく宣伝
する事ができます。

高い安全性!

マルチ車輪構造により、
従来の1車輪タイプの
時の引っかかりや
風による騒音などが
軽減できます。

タキロンシーアイ 株式会社

- **SIPLE シプレ**
高級感のある質感とシンプルな見た目により
住宅外観との調和を実現。

NEW



白黒の2色展開。
用途に応じた
2口水栓柱、1口水栓柱を
ラインナップ。

流し：W500×D400×H123mm
水栓柱（前出し）：60角×900mm
水栓柱（下出し）：60角×960mm

健康NEWS



防寒対策が必要な気候が続いています。
そんな中要注意なのが、低温やけどです。
低温やけどは皮膚の同じ部位が長時間熱源
(44~50℃) に触れ続けることで起こり、
自覚症状のないまま進行することが多く
なっています。くるぶしやかかと等皮膚の
薄い部位で起きやすいため、注意しましょう。

弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間MVP』として表彰しています

月間MVPは

金物建材営業部 東京支社

課長 山田 和弘（平成16年入社、令和3年より現職）

この度は、12月度の月間MVP賞に選出いただき、誠にありがとうございます。おかげさまで目標以上の成果を残すことができ、大変嬉しく思っております。この結果は、御得意先様、仕入先様のお力添えの賜物と感謝致しております。今後も、このご恩をお返しできるように一層努力してまいりますので、ご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願ひ申し上げます。



全国高校サッカー選手権大会に私の母校、滋賀代表の近江高校が進出し、準決勝、決勝と勝ち進み、国立競技場へ応援に行ってきました。絶対王者の青森山田高校との決勝は、近江高校にジャイアントキリングを期待する声援で競技場が一体感に包まれました。惜しくも準優勝に終わりましたが、一生懸命プレーをする選手の勇姿と、校歌を歌って応援ができたことは、年始から大きな力をもらいました。この力を仕事への活力に変え、2024年も良い年になるように努めて参ります。

詳しくは弊社営業担当へご用命ください。